

2

3

4



5

6




7

8


零件轮廓及位置示意



6个坑的4个直边  
0.2 A B C



每个齿片断面倒钝  
每个齿间钻孔攻牙后  
的残渣去除干净



技术要求：  
1，未注尺寸按3D数模；  
2，未注线性尺寸公差按GB1084-f级；  
3，未注形位公差按GB1184-H级；  
4，零件表面清洁无油污，无划伤等一般性外观缺陷；  
5，无毛刺，无拔锋

产品	名称	型号
CRD-13DA12N-U2	散热器	CRD-13DA12N-U2-SRQ

设计	审核	工艺	品质	标准化	批准
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

表面处理	比例	单位	第	张	共	张
铝型材	1:2	mm				

电子文件名: 13KW\_HVAC\_SRQ

版权所有：侵权必究

A3  
F  
E  
D  
C  
B  
A

1.0  
版本  
更改方式  
2

更改内容  
3

4

修订人  
修改时间  
5

6

7

8